© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**System 3000 touchopzetstuk System 70**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| zuiver wit glanzend | 5365 70 | 1/5 | 92,95 | 02 | 4010337124252 |
| zuiver wit mat (gelakt) | 5365 72 | 1/5 | 100,76 | 02 | 4010337124269 |
| antraciet (gelakt) | 5365 73 | 1/5 | 100,76 | 02 | 4010337124276 |
| zwart mat (gelakt) | 5365 74 | 1/5 | 100,76 | 02 | 4010337124283 |
| grijs mat (gelakt) | 5365 76 | 1/5 | 100,76 | 02 | 4010337124290 |

**Kenmerken**

- De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak.
- Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
- Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
- Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie.
- Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking).
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.