


Wip 1-voudig onbedrukt System 70



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 5372 70 | 1/5 | 8,35 | 02 | 4010337127369 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 5372 72 | 1/5 | 13,48 | 02 | 4010337127376 |
|  antraciet (gelakt) | 5372 73 | 1/5 | 13,48 | 02 | 4010337127390 |
|  zwart mat (gelakt) | 5372 74 | 1/5 | 13,48 | 02 | 4010337127383 |
|  grijs mat (gelakt) | 5372 76 | 1/5 | 13,48 | 02 | 4010337127413 |

Merkmale

- Drukcontact voor de bediening van het Gira One systeem.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler voor de meting van de ruimtetemperatuur.
- Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
- Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Bedieningsfuncties

- Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp.
- Licht dimmen.
- Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen).
- Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
- Oproepen van scènevarianten.
- Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers.
- Functie als verdiepingsoproepknop samen met de Gira G1.
- Bediening van Sonos audio-apparaten.
- Bediening van Hue verbruikers.
- Besturing van eNet-verbruikers
- Functie als deur- of garagedeuropener.
- Boost-functie.

Ruimtetemperatuur

- Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

Ledweergave

- Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit.
- Kleur van de status-led instelbaar (rood, groen, blauw).
- Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.
- Wip zonder opdruk als vervanging voor de originele wip met symbolen.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Gira One medium: | Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspanning: | 4 kV (KNX/EIB buskabel) |
| Aansluiting: | Aansluit- en aftakklem |
| Beschermingsklasse: | III |
| Inbouwdiepte: | 15 mm |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +50 °C |
| Stroomverbruik: | 8 - 12 mA |

Hinweise

- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA)
- De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.