# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Standard System 55**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| crème wit glanzend | 5373 01 | 1/5 | 78,99 | 02 | 4010337049692 |
| zuiver wit glanzend | 5373 03 | 1/5 | 78,99 | 02 | 4010337049708 |
| zuiver wit mat | 5373 27 | 1/5 | 78,99 | 02 | 4010337049821 |
| antraciet | 5373 28 | 1/5 | 81,99 | 02 | 4010337049838 |
| kleur aluminium (gelakt) | 5373 26 | 1/5 | 86,72 | 02 | 4010337049715 |
| zwart mat (gelakt) | 5373 005 | 1/5 | 86,72 | 02 | 4010337049845 |
| grijs mat (gelakt) | 5373 015 | 1/5 | 86,72 | 02 | 4010337087274 |
| edelstaal (gelakt) | 5373 600 | 1/5 | 95,31 | 02 | 4010337049999 |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Kenmerken**

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid instelbaar in vier standen.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

---

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Detectiehoek: | 180° |
| Lichtsterkte | |
| - instelbaar: | ca. 5 tot 500 lux |
| - Vast: | Dagstand |
| Gevoeligheid: | 25, 50, 75, 100 % |
| Beschermeringssoort | |
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Nalooptijd: | ca. 2 min vast |
| Montagehoogte tot 1,10 m | |
| - Detectiebereik naar voren: | max. 32 m |
| - Bereik naar beide zijden: | max. 19 m |
| Omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +45 °C |

---

**Aanwijzingen**

- Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

---

**Levering**

- Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

---