









## System 3000 ruimtetemperatuurregelaar Display System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	5393 01	1/5	110,50	02	4010337055112
 zuiver wit glanzend	5393 03	1/5	110,50	02	4010337055129
 zuiver wit mat	5393 27	1/5	110,50	02	4010337055174
 kleur aluminium	5393 26	1/5	116,79	02	4010337055167
 antraciet	5393 28	1/5	114,27	02	4010337055181
 zwart mat	5393 005	1/5	116,79	02	4010337055235
 grijs mat	5393 015	1/5	116,79	02	4010337087311
 edelstaal	5393 600	1/5	123,85	02	4010337055211

## Merkmale

- Bedienung via capacitief sensorvlak.
- Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.
- Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
- Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
- Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
- Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
- Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
- Activeren van de koelmodus via het basiselement.
- Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
- Temperatuurvalherkenning.
- Bedieningsvergrendeling.
- Ventielbeschermingsfunctie.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
- De combinatie van het opzetstuk 5394xx met 540700 is pas vanaf I05 (Index) mogelijk.

---

## Technische Daten

Loopnauwkeurigheid per maand:	± 10 s
Gangreserve:	ca. 4 h
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

---