

System 3000 jaloeziebesturingselement met ingang neveneenheid



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  | 5414 00 | 1/5 | 134,60 | 02 | 4010337027423 |

Merkmale

- Sturen elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken en markiezen aan.
- Gebruik als hoofdeenheid of neveneenheid.
- Via ingangen voor neveneenheden is de integratie in groepsbesturingen of centrale besturingen met extra jaloezie-modules of andere besturingsapparaten mogelijk.
- Windalarmvergrendeling via de ingang neveneenheid.
- Een individuele tussenpositie kan samen met een opzetstuk worden opgeslagen.
- De aansturing van een motor, bijv. om de eindposities in te stellen, is zonder opzetstuk mogelijk.
- Omhoogfunctie van de uitgangen voor vereenvoudigde inbedrijfstelling.
- Bedrijf met nuldraadaansluiting.

Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

- Jaloezieactor 1-voudig.
- Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
- Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- temperatuurmeting.
- Functieselectie van het basiselement: type raambekleding vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm), zonweringsfunctie, doekaanspanning voor markiezen, eindpositiecorrectie voor ventilatiefunctie, automatische looptijdetectie via KNX bus, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Nominale spanning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Aansluitvermogen motoren: | 700 W |
| Stand-bymodus: | 0,1 W tot 0,5 W |
| Montage: | in apparaatdoos conform DIN 49073 |
| Inbouwdiepte: | 24 mm |
| Aansluitingdoorsnede | |
| - Eendradig: | 1 tot 4 mm ² |

- fijndradig met adereindhuls: 0,5 tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
