

eNet draadloze besturingseenheid 1 – 10 V 1-voudig Mini



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5421 00	1/5	152,08	42	4010337774174

Kenmerken

- Met de eNet draadloze besturingseenheid kunnen lampen met een interface van 1-10 V worden geschakeld en gedimd.
- Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan.
- Scènebedrijf.
- Statusweergave van de 1-10 V-deelnemers via led.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Stuurstroom:	max. 50 mA
Schakelstroom	
- Ohmse belasting:	6 A
- Fluorescentielampen:	3 AX
Aansluitvermogen	
- Ohmse belasting:	1380 W
- Capacitieve belasting:	690 VA (560 µF)
Aansluitingdoorsnede:	max. 4 mm²
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Afmetingen:	Ø 53 H 28

Aanwijzingen

- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
