

eNet draadloze besturingseenheid DALI 1-voudig Mini



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5422 00	1/5	152,08	42	4010337774198

Kenmerken

- Met de eNet draadloze besturingseenheid DALI kunnen DALI lampen worden geschakeld en gedimd.
- Gemeenschappelijk bediening van alle aangesloten DALI voorschakelapparaten, broadcast.
- DALI voeding voor max. twaalf deelnemers.
- Parallel schakelen van maximaal zes draadloze besturingseenheden DALI Mini om max. 72 deelnemers te voeden.
- Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan.
- Scènebedrijf.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	max. 2 W
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Nominale spanning DALI:	DC 16 V
Uitgangsstroom:	max. 24 mA
Aansluitingdoorsnede:	max. 4 mm²
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Afmetingen	
- B x H:	53 x 28 mm

Aanwijzingen

- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
