

eNet draadloze jaloezieactor 1-voudig Mini



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5427 00	1/5	131,82	42	4010337774235

Kenmerken

- Met de eNet draadloze jaloezieactor kunnen elektrisch bediende raambekledingen zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen worden bestuurd.
- Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
- Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
- Omkeertijd lamellen op te slaan.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Aansluitvermogen motoren:	1000 W
Aansluitingdoorsnede:	max. 4 mm²
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Afmetingen:	Ø 53,0 H 28,0 mm

Aanwijzingen

- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
