


eNet draadloze jaloezieactor 1-voudig



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  DIN-rail | 5437 00 | 1 | 152,92 | 42 | 4010337774297 |

Merkmale

- De eNet draadloze jaloezieactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor de besturing van elektrisch aangedreven raambekledingen, zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen.
- Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
- Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
- Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
- Omkeertijd lamellen op te slaan.

Met eNet server instelbaar:

- Omkeertijd bij richtingomkering.
- Looprichting inverteerbaar (bijvoorbeeld voor dakramen).
- Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Nominale spanning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by: | max. 0,2 W |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Aansluitvermogen motoren: | 1000 W |
| Aansluitingdoorsnede: | max. 4 mm ² |

Hinweise

- Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.
