


System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler BT



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
	5466 02	1/5	87,46	02	4010337047803

Merkmale

- Sensor voor detectie van lichtsterkte en temperatuur.
- Gebruik met de System 3000 jaloezie- en schakelklok BT, bedieningselement-opzetstuk BT en ruimtetemperatuurregelaar BT.
- Zendt de actuele lichtsterkte- en temperatuurwaarde via Bluetooth®.
- Functieuitbreiding voor System 3000 jaloezie- en schakelklok BT, bedieningselement-opzetstuk BT: zonweringsfunctie, avond- en ochtendschemering.
- Dient als externe temperatuurvoeler voor de regeling van de ruimtetemperatuur.
- Batterijgevoed apparaat.

Technische Daten

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterij	
- Type:	1 x CR 2450
- UN-nummer:	3091
Lichtsterktemeting:	5 tot 80.000 lx
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +55 °C
Radiofrequentie:	2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogen:	max. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereik:	typ. 10 m
Kleur:	Zuiver wit (verg. RAL 9010)
Montage:	voor opplakken binnenshuis, bv. op ruiten
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +55 °C
Afmetingen	
- B x h x d:	56 x 32 x 13 mm