










eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk pijlsymbolen



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 5494 01 | 1/5 | 116,79 | 42 | 4010337104667 |
|  zuiver wit glanzend | 5494 03 | 1/5 | 116,79 | 42 | 4010337104650 |
|  zuiver wit mat | 5494 27 | 1/5 | 116,79 | 42 | 4010337104643 |
|  antraciet | 5494 28 | 1/5 | 119,72 | 42 | 4010337104636 |
|  kleur aluminium | 5494 26 | 1/5 | 123,25 | 42 | 4010337104629 |
|  zwart mat | 5494 005 | 1/5 | 123,25 | 42 | 4010337104605 |
|  grijs mat | 5494 015 | 1/5 | 123,25 | 42 | 4010337104599 |
|  edelstaal | 5494 600 | 1/5 | 130,86 | 42 | 4010337104612 |

Merkmale

- Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
- Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
- Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando's.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Statusretourmelding naar draadloze zenders.
- Statusweergave met led.
- Evaluatie van ingangen neveneenheid.

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:

- Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
- Positie voor zonwering en schemering.
- Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.

Functies in combinatie met lichtbasiselement:

- scènebedrijf mogelijk.
- Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.

Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:

- Gevoede eNet zender.
- Besturing van verlichting.
- Besturing van zonwering.

Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

- Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
- Evaluatie neveneenheid deactiveren.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
- Looprichting omkeerbaar.
- Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
- Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
- Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Hotelfunctie.
- Lichtregeling.
- Repeaterfunctie.
- Update van de apparaatsoftware.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Radiofrequentie: | 868,0 tot 868,6 MHz |
| Bereik (vrije veld): | ca. 100 m |

Hinweise

- Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
 - De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
-