










## eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  • crème wit glanzend    | 5495 01     | 1/5 | 114,43             | 42 | 4010337104537 |
|  • zuiver wit glanzend | 5495 03     | 1/5 | 114,43             | 42 | 4010337104513 |
|  • zuiver wit mat      | 5495 27     | 1/5 | 114,43             | 42 | 4010337104490 |
|  • antraciet           | 5495 28     | 1/5 | 117,37             | 42 | 4010337104483 |
|  • kleur aluminium     | 5495 26     | 1/5 | 120,88             | 42 | 4010337104476 |
|  • zwart mat           | 5495 005    | 1/5 | 120,88             | 42 | 4010337104452 |
|  • grijs mat           | 5495 015    | 1/5 | 120,88             | 42 | 4010337104445 |
|  • edelstaal           | 5495 600    | 1/5 | 128,53             | 42 | 4010337104469 |

## Merkmale

- Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
- Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
- Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando's.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Statusretourmelding naar draadloze zenders.
- Statusweergave met led.
- Evaluatie van ingangen neveneenheid.

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:

- Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
- Positie voor zonwering en schemering.
- Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.

Functies in combinatie met lichtbasiselement:

- scènebedrijf mogelijk.
- Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.

Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:

- Gevoede eNet zender.
- Besturing van verlichting.
- Besturing van zonwering.

Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

- Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
- Evaluatie neveneenheid deactiveren.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
- Looprichting omkeerbaar.
- Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
- Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
- Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Hotelfunctie.
- Lichtregeling.
- Repeaterfunctie.
- Update van de apparaatsoftware.

---

## Technische Daten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C    |
| Radiofrequentie:      | 868,0 tot 868,6 MHz |
| Bereik (vrije veld):  | ca. 100 m           |

---

## Hinweise

- Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
  - De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
-