© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

DCS-IP-gegevensinterface



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	5500 000	1	323,36	10	4010337052685

Kenmerken

- De gegevensinterface dient om de bestaande pushbutton-inbedrijfstelling uit te breiden met een comfortabele inbedrijfstelling door middel van pc/laptop en de 2-draadsbus met IP te koppelen.
- Projectplanning via Gira Project Assistant (GPA).
- Inbedrijfstelling van grote projecten.
- Uitlezen van de projectplanningsgegevens van bestaande installaties.
- Koppeling van Gira 2-draadsbus met IP.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Technische gegevens

Voeding	
- 2-draads bus:	DC 24 V ±2 V
- aanvullende voeding:	DC 12 V tot 26 V
- Stroomverbruik:	max. 5 mA
Aansluitingen	
- 2-draads bus:	2 x steekklem
- aanvullende voeding:	2 x steekklem
Visuele weergave	
- Modus:	Oranje
- Fct./prog.:	groen
IP-communicatie:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Luchtvochtigheid:	93 % rel. luchtvochtigheid
Beschermingsklasse:	III (conform IEC 61140)

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Afmetingen

Modulebreedten (TE):	2

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.