



## System 106 cameramodule IP



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
 glas zwart	5562 000	1	899,00	30	4010337112815

### Merkmale

- Met de cameramodule IP van System 106 kan het IP-deurcommunicatiesysteem worden uitgebreid met een krachtige videofunctie.
- Achter de verwisselbare zwarte glazen lens bevindt zich een hoogwaardige Full HD-camera met hoge lichtgevoeligheid die ook bij moeilijke lichtomstandigheden heldere beelden levert.
- Dankzij een ruime detectiehoek van 126° biedt de module te allen tijde een uitgebreid overzicht over de ingangszone.
- Bij duisternis schakelt de camera automatisch over naar nachtmodus en zorgt zo ook bij slechte zichtomstandigheden voor een betrouwbare beeldoverdracht.
- De zwarte glasplaat kan indien nodig via het Gira Service Center worden vervangen.

### Technische Daten

Aansluitingen	
- Voeding:	via bandkabel, 10-polig
- Video:	1x connectorstrook
- Systeem:	2x connectorstrook
Opgenomen vermogen	
- Rusttoestand:	130 mW
- Rusttoestand en verwarming:	1,36 W
- Actieve toestand dag:	1,53 W
- Actieve toestand nacht:	3,32 W
Camerasensor	
- Type:	CMOS
- Resolutie:	Full HD 1920 x 1080P, 16:9, bij 2 MP
- Zichtbaar waarnemingsgebied:	67° verticaal, 126° horizontaal
Contrastverhouding:	800:1
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +50 °C
Beschermingsklasse:	IP54
Afmetingen in mm:	B 106,5 x H 106,5 x T 28,7