



System 106 oproepdisplaymodule IP



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 glas zwart	5564 000	1	1.280,00	30	4010337112822

Merkmale

- De oproepdisplaymodule IP breidt het deurstation uit met een modern 4" IPS-touchscreen met intuïtieve bediening.
- Het biedt maximale flexibiliteit door de mogelijkheid om tot 1.000 deelnemers rechtstreeks te bellen.
- De intelligente alfanumerieke zoekfunctie vergemakkelijkt een snelle selectie, terwijl de tijdelijke taalwisseling naar de landstaal een gebruiksvriendelijke bediening voor internationale gasten mogelijk maakt. Daarnaast beschikt de module over een codetoetsenbordfunctie die indien nodig kan worden gedeactiveerd. De configuratie en het beheer gebeuren eenvoudig via een webbrowser. Een geïntegreerde naderingssensor activeert het display automatisch en detecteert tegelijkertijd vervuiling. Dankzij de uitstekende afleesbaarheid vanuit verschillende hoeken – zelfs bij direct zonlicht – en de onbeperkte Bedienbaarheid bij regen is de module ideaal voor gebruik buitenshuis.

Technische Daten

Voeding:	via bandkabel, 10-polig
Display	
- Grootte:	4" IPS TFT LCD fulltouch
- Resolutie:	480 x 480 pixels (Active Area)
- Lichtsterkte:	85°
Opgenomen vermogen	
- Rusttoestand (display uit):	300 mW
- Actieve toestand (display aan, max. helderheid):	1,3 W
Aansluitingen	
- Video:	1x connectorstrook
- Systeem:	2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +50 °C
Beschermingsklasse:	IP54
Afmetingen in mm:	B 106,5 x H 106,5 x T 28,7

: