


Schakelactor IP



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
	5566 000	1	190,00	30	4010337112839

Merkmale

- Schakelactuator voor het schakelen van licht, aansturen van de deuropener op nevendeuuren en andere functies via IP / netwerk.
- Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact 230 V/6 A via IP / netwerk.
- De schakelactor kan worden bediend via bedieningsvelden op het display van de wandbedieningsapparaten en de DCS mobile app.
- De schakelactor kan in vier verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt: timer (licht) / deuropener / schakelaar / impuls voor het aansturen van bestaande trappenhuisautomaten.
- Binaire ingang voor het schakelen van functies via een aangesloten mechanisch drukcontact.
- Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 s tot 10 min.

Technische Daten

Extra stroomvoorziening:	21 V tot 31 V DCbijv. Gira stroomvoorziening (artikelnr. 1296 00 of 2570 00).
Netwerkaansluiting:	RJ45
Relaiscontact:	6 A bij AC 230 V 2 A bij DC 30 V potentiaalvrij
Schakelvermogen	
- Gloeilamp:	230 V AC / 6 A
- Led:	230 V AC / 100 W
Binaire ingang:	NC/NO selecteerbaar
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +55 °C
Afmetingen:	2 TE

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE):	2
-------------------------	---