

Basiselement cinch audio Koppeling



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5631 03	1/5	56,20	01	4010337460282
 zwart mat	5631 10	1/5	56,20	01	4010337460299

Technische gegevens

Inbouwdiepte
- Koppeling: min. 10 mm

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40