

Basiselement cinch audio Verloopkabel



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5633 03	1	61,46	01	4010337460350
 zwart mat	5633 10	1	61,46	01	4010337460367

Technische Daten

Inbouwdiepte	
- Verloopkabel:	min. 40 mm
Golfimpedantie bij verloopkabel:	75 Ω
Lengte van de verloopkabel:	200 mm

Hinweise

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40