

## Basiselement SAT-F-bus 2-voudig Koppeling



| Specificatie                                                                                          | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 5651 03  | 1/5 | 61,46              | 01 | 4010337461005 |
|  zwart mat         | 5651 10  | 1/5 | 61,46              | 01 | 4010337461012 |

### Technische gegevens

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Inbouwdiepte:        | 20 mm          |
| Golfimpedantie:      | 75 Ω           |
| Voor binnengeleider: | Ø 0,6 tot 1 mm |

### Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40