GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement WBT-0708 Cu nextgen™ Kabelschoen/soldeeraansluiting



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5666 03	1	86,06	01	4010337461487
 zwart mat	5666 10	1	86,06	01	4010337461494

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- maximum: 1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimum: 1 x 4 mm² (11 AWG)

Aanwijzingen

- Niet geschikt voor montageplaat met klapdeksel.
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling:Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.