© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Basiselement cinch audio en HDMI Verloopkabel**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  zuiver wit glanzend | 5674 03 | 1 | 186,91 | 01 | 4010337461739 |
|  zwart mat | 5674 10 | 1 | 186,91 | 01 | 4010337461746 |

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte<br>- Verloopkabel: | min. 51 mm |
| Golfimpedantie bij verloopkabel: | 75 Ω |
| Lengte van de verloopkabel: | 200 mm |

**Aanwijzingen**

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling:Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40