

Basiselement HDMI, USB 3.0 type A en mini-jack 3,5 mm Koppeling HDMI+USB, verloopkabel mini-jack



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5680 03	-	-	-	4010337461913
 zwart mat	5680 10	-	-	-	4010337461920

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- Koppeling:	min. 39 mm
- Verloopkabel:	min. 51 mm
Lengte van de verloopkabel:	200 mm

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40