

## Basiselement USB 3.0 type A 2-voudig Verloopkabel



| Spezifikation                                                                                         | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 5685 03     | 1  | 67,62              | 01 | 4010337462095 |
|  zwart mat         | 5685 10     | 1  | 67,62              | 01 | 4010337462101 |

### Technische Daten

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Inbouwdiepte                |            |
| - Verloopkabel:             | min. 46 mm |
| Lengte van de verloopkabel: | 200 mm     |

### Hinweise

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40