© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Basiselement, USB 3.0 type A en mini-jack 3,5 mm Koppeling USB, verloopkabel**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  zuiver wit glanzend | 5686 03 | 1 | 61,12 | 01 | 4010337462125 |
|  zwart mat | 5686 10 | 1 | 61,12 | 01 | 4010337462132 |

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte | |
| - Koppeling: | min. 20 mm |
| - Verloopkabel: | min. 46 mm |
| Lengte van de verloopkabel: | 200 mm |

**Aanwijzingen**

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling:Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40