

Basiselement, USB 3.0 type A en mini-jack 3,5 mm Verloopkabel



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5687 03	1	70,24	01	4010337463023
 zwart mat	5687 10	1	70,24	01	4010337463047

Technische Daten

Inbouwdiepte	
- Verloopkabel:	min. 46 mm
Lengte van de verloopkabel:	200 mm

Hinweise

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40