GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement Modular Jack RJ45 cat.6A 10 Gbit-Ethernet Snijklemtechniek



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5696 03	1/5	29,47	01	4010337463368
 zwart mat	5696 10	1/5	29,47	01	4010337463375

Technische gegevens

Inbouwdiepte
- Snijklemtechniek: 35 mm

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling:Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40