


Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Serieschakelaar	0105 00	-	-	-	4010337105008
	0815 00	-	-	-	4010337815006
 Wisselschakelaar 2-voudig	0108 00	-	-	-	4010337108009

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 0105 00:	28 mm
- 0108 00:	32 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.