




## Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met glimlampenelement 230 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Universele uit-wisselschakelaar	0116 00	-	-	-	4010337116004
 Schakelaar 2-polig	0112 00	-	-	-	4010337112006

### Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.