


Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader Schakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	0112 31	-	-	-	4010337112310

Kenmerken

- Met glimlampelement.
- Spatwaterdicht opbouw IP66

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus' is bij de levering inbegrepen.