

Drukcontact 10 A 250 V~ met rechtstaande wip en controlevenster Wisselcontact 1-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0120 66	-	-	-	4010337120667
 antraciet	0120 67	-	-	-	4010337120674
 kleur aluminium (gelakt)	0120 65	-	-	-	4010337120650

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 28 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Door de verticale wippositie passend bij de tastschakelaars.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.