GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig Wisselschakelaar 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit	0128 66	-	-	-	4010337128663
antraciet (gelakt)	0128 67	-	-	-	4010337128670
kleur aluminium (gelakt)	0128 65	-	-	-	4010337128656

Technische gegevens

Inbouwdiepte
- 0125 ..: 25 mm
- 0128 ..: 28 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Volgens beschikbaarheid.
- Opvolgartikel: 3128 00 + 3495 xxLeverbaar vanaf 08/2024.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.