

Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig Wisselschakelaar 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0128 66	-	-	-	4010337128663
 antraciet	0128 67	-	-	-	4010337128670
 kleur aluminium (gelakt)	0128 65	-	-	-	4010337128656

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 0125 ...	25 mm
- 0128 ...	28 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Volgens beschikbaarheid.
- Opvolgartikel: 3128 00 + 3495 xxLeverbaar vanaf 08/2024.