




Drukcontact 10 A 250 V~ met rechtstaande wip Wisselcontact 1-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0130 66	-	-	-	4010337130666
 antraciet	0130 67	-	-	-	4010337130673
 kleur aluminium	0130 65	-	-	-	4010337130659

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 28 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Door de verticale wippositie passend bij de tastschakelaars.
- Volgens beschikbaarheid.