# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Drukcontact 10 A 250 V~ met rechtstaande wip Wisselcontact 1-polig**

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| zuiver wit | 0130 66 | - | - | - | 4010337130666 |
| antraciet (gelakt) | 0130 67 | - | - | - | 4010337130673 |
| kleur aluminium (gelakt) | 0130 65 | - | - | - | 4010337130659 |

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 28 mm |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor massieve en soepele geleiders tot: | <br>2,5 mm² |

**Aanwijzingen**

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Door de verticale wippositie passend bij de tastschakelaars.
- Volgens beschikbaarheid.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.