

Jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 1-polig 10 A 250 V~ met tekstkader Groependrukcontact resp. -schakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	0154 30	1	80,02	14	4010337154303

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede - voor stijve geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen - LEDi / CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.

Levering

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.