



Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Wisseldrukcontact 2-voudig	0155 00	-	-	-	4010337155003

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.