

## Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~



| Specificatie                                                                                                                  | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  Maakcontact 1-polig                         | 0151 00  | -  | -                  | -  | 4010337151005 |
|  Wisselcontact 1-polig                     | 0156 00  | -  | -                  | -  | 4010337156000 |
|  Maakcontact 1-polig met N-klem            | 0150 00  | -  | -                  | -  | 4010337150008 |
|  Maakcontact 1-polig met apart meldcontact | 0152 00  | -  | -                  | -  | 4010337152002 |

### Technische gegevens

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Inbouwdiepte:                                                     | 32 mm   |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm² |

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.