



## Wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~ met pijlsymbolen, montageplaat en adapter K/P25



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0158 10	-	-	-	4010337158103
 zuiver wit	0158 11	-	-	-	4010337158110

### Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

### Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.