# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat Standard 55, universele uitwisselschakelaar**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  crème wit glanzend | 0176 01 | 1/10 | 61,84 | 01 | 4010337176015 |
|  zuiver wit glanzend | 0176 03 | 1/10 | 61,84 | 01 | 4010337176039 |

**Kenmerken**

- Met schroefklemmen.

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 30 mm |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders tot: | 2,5 mm² |

**Aanwijzingen**

- Niet breukvast.
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.