

**Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en vaste afdekplaat voor inbouwapparaatdoos 1-voudig Steekklemmen**



| Specificatie                                                                                                 | Art. nr. | VE   | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend        | 0783 01  | 1/10 | 28,57              | 01 | 4010337783015 |
|  zuiver wit glanzend      | 0783 03  | 1/10 | 28,57              | 01 | 4010337783039 |
|  zuiver wit mat           | 0783 27  | 1    | 28,57              | 01 | 4010337783275 |
|  antraciet                | 0783 28  | 1    | 31,95              | 11 | 4010337783282 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 0783 26  | 1/10 | 37,09              | 11 | 4010337783268 |
|  zwart mat (gelakt)       | 0783 005 | 1    | 37,09              | 11 | 4010337037507 |
|  grijs mat (gelakt)       | 0783 015 | 1/10 | 37,09              | 11 | 4010337081876 |

## Technische gegevens

Inbouwdiepte: 25 mm

Aansluitingdoorsnede  
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur  
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C

---

## Aanwijzingen

- Passend in alle gangbare apparaatdozen.
  - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
-