© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Afdekraam Gira E2 met tekstkader zwart mat (gelakt)**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  1-voudig | 1091 09 | 1/10 | 20,84 | 11 | 4010337036746 |
|  2-voudig horizontaal | 1092 09 | 1/10 | 34,13 | 11 | 4010337036814 |
|  2-voudig verticaal | 1102 09 | 1/10 | 34,13 | 11 | 4010337036807 |
|  3-voudig horizontaal | 1093 09 | 1/5 | 54,59 | 11 | 4010337036852 |
|  3-voudig verticaal | 1103 09 | 1/5 | 54,59 | 11 | 4010337036845 |
|  4-voudig horizontaal | 1094 09 | 1/5 | 84,17 | 11 | 4010337036890 |
|  4-voudig verticaal | 1114 09 | 1/5 | 84,17 | 11 | 4010337036883 |
|  5-voudig horizontaal | 1095 09 | 1/5 | 122,54 | 11 | 4010337036920 |
|  5-voudig verticaal | 1115 09 | 1/5 | 122,54 | 11 | 4010337036913 |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



**Kenmerken**

- Breukvast.
- sproeinevelbestendig.
- Afdekraam met transparant tekstkader voor tekstlabels bij de basiselementen.
- Met name geschikt voor objecten waarbij de elektrotechnische installatie moet worden gemarkeerd en gedocumenteerd, bijvoorbeeld kantoren, handelsondernemingen, luchthavens, bedrijven en ziekenhuizen.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.

---

**Aanwijzingen**

- Niet te gebruiken met: opbouwbehuizing vlakke uitvoering, opbouwbehuizing.

---