










Afdekraam Gira E2 met tekstkader antraciet



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 1-voudig	1091 23	1/10	15,28	11	4010337084044
 2-voudig horizontaal	1092 23	1/10	24,97	11	4010337084099
 2-voudig verticaal	1102 23	1/10	24,97	11	4010337089148
 3-voudig horizontaal	1093 23	1/5	40,81	11	4010337084174
 3-voudig verticaal	1103 23	1/5	40,81	11	4010337084211
 4-voudig horizontaal	1094 23	1/5	61,49	11	4010337084259
 4-voudig verticaal	1114 23	1/5	61,49	11	4010337084297
 5-voudig horizontaal	1095 23	1/5	88,07	11	4010337084372
 5-voudig verticaal	1115 23	1/5	88,07	11	4010337084334

Kenmerken

- Breukvast.
 - sproeinevelbestendig.
 - Afdekraam met transparant tekstkader voor tekstlabels bij de basiselementen.
 - Met name geschikt voor objecten waarbij de elektrotechnische installatie moet worden gemarkeerd en gedocumenteerd, bijvoorbeeld kantoren, handelsondernemingen, luchthavens, bedrijven en ziekenhuizen.
 - Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.
-

Aanwijzingen

- Niet te gebruiken met: afdichtset IP44, opbouwbehuizing vlakke uitvoering, opbouwbehuizing.
-