© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Videomultiplexer**




| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1224 00 | 1 | 143,94 | 10 | 4010337229124 |

**Kenmerken**

- De videomultiplexer bundelt de videosignalen van de deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways.
- Een videomultiplexer kan de videosignalen van drie deurstations met kleurencamera samenvoegen. Met twee videomultiplexers kunnen de videosignalen van maximaal vijf deurstations worden samengevoegd.

Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk

- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Voeding: | DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus) |
| Aansluitingen | |
| - 2-draads bus IN: | 6x schroefklem |
| - 2-draads bus OUT: | 2x schroefklem |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +70 °C |
| Afmetingen | |
| - Videomultiplexer: | B 36 x H 52 x D 27 mm |

**Aanwijzingen**

- Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videomultiplexer zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



**Levering**

- DIN-railadapter meegeleverd.

---

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.