


## Besturingsapparaat audio



| Specificatie   | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  DIN-rail | 1287 00  | 1  | 222,50             | 18 | 4010337287001 |

## Kenmerken

- Besturingapparaat voor voeding van de audiocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie.
- Toetsen voor systeem- en deuropenerprogramming.
- Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogramming en deuropenerprogramming.
- Uitgang AC 12 V voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

## Technische gegevens

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Nominale spanning   |                                |
| - primair:  | AC 230 V, 50 Hz                |
| - secundair:  | SELV 26 DC V $\pm$ 2 V         |
| Nominale stroom secundair   |                                |
| - Continubelasting:   | 160 mA                         |
| - Piekbelasting:  | 550 mA (max. 5 s)              |
| - Uitschakeling bij overbelasting:  | vanaf 350 mA                   |
| Aansluitingdoorsnede:   | 0,6 mm tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Uitgang deuropener:   | AC 12 V, max. 1,6 A / ID 25 %  |
| Relaisuitgang:  | AC/DC 30 V, 2 A                |
| Totale kabellengte:   | max. 700 m                     |
| Kabellengte van het besturingapparaat naar de verst verwijderde deelnemer |                                |
| - bij kabel- $\varnothing$ 0,8 mm:  | max. 300 m                     |
| - bij kabel- $\varnothing$ 0,6 mm:  | max. 170 m                     |
| Omgevingstemperatuur:   | -5 °C tot +45 °C               |

## Aanwijzingen

- Het besturingapparaat audio is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast.
  - Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).
- 

## Afmetingen

Modulebreedten (TE): 6

---