



## Gira energiezuil met lichtelement units Hoogte 769 mm 3 wandcontactdozen met randaarde



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 antraciet	1342 28	1	796,65	17	4010337342281
 kleur aluminium	1342 26	1	853,66	17	4010337342267

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

### Kenmerken

- Gira energiezuil met lichtelement en drie wandcontactdozen met randaarde.
- Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat.
- Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
- De twee bovenste wandcontactdozen zijn 30° gedraaid.
- De aansluiting vindt plaats via een 5-polige schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 4 mm<sup>2</sup>.

### Technische gegevens

Beschermingsgraad (deksel gesloten):	IP44
Afmetingen	
- Voet:	B 229 x H 10 x D 155 mm
- Zuil:	B 142 x H 769 x D 75 mm

## Aanwijzingen

- Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
  - Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
  - Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
  - 1-plug-bevestiging.
  - Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt.
- 

## Levering

- Drie wandcontactdozen met randaarde zijn bij levering inbegrepen.
  - Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
  - Lichtbronnen zijn niet bijgeleverd.
-