© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Gira energiezuil met lichtelement en 3 lege units Hoogte 1600 mm zonder functies



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
antraciet (gelakt)	1353 28	1	1.237,97	17	4010337353287
kleur aluminium (gelakt)	1353 26	1	1.324,09	17	4010337353263

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

- Vrij te configureren Gira energiezuil met 3 lege units en lichtelement.
- Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat.
- Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
- De drie lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het schakelaarprogramma Gira TX_44 of uit het Gira System 55.

Technische gegevens

Beschermingsgraad (deksel gesloten):	IP44
Afmetingen	
- Voet:	B 229 x H 10 x D 155 mm
- Zuil:	B 142 x H 1600 x D 75 mm

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Aanwijzingen

- Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
- Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
- Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
- Bevestiging met drie zware pluggen.
- Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt.
- De eventueel vereiste elektrische scheiding van netspanning en laagspanning kan met de meegeleverde toebehoren worden gerealiseerd.

Levering

- Afdekraam 3-voudig Gira TX_44 is bij de levering inbegrepen.
- Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
- Lichtbronnen zijn niet bijgeleverd.
