






Binnenklimaatsensor Standard voor KNX System 70



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2004 70	1/5	149,00	06	4010337130338
 zuiver wit mat (gelakt)	2004 72	1/5	149,00	06	4010337130345
 antraciet (gelakt)	2004 73	1/5	151,98	06	4010337130352
 zwart mat (gelakt)	2004 74	1/5	154,96	06	4010337130369
 grijs mat (gelakt)	2004 76	1/5	154,96	06	4010337130376

Kenmerken

- Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar.
- Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar.
- Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus
- Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.

Bedieningsfuncties

- Aanpassing van de instelwaarde.
- Wijziging van de bedrijfsmodus.
- Bedieningsvergrendeling naar keuze handmatig, automatisch na een bepaalde tijd of via object.
- Aan-/uitschakelfunctie.
- Boost-functie.
- Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

Thermostaatnevenigheid

- Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde regelaar.
 - Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar.
 - Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar.
-

Technische gegevens

KNX medium:	TP256
Stroomverbruik KNX:	8 tot 14 mA
Aansluiting KNX:	Aansluit- en aftakklem
Beschermingsklasse:	III
Inbouwdiepte:	19 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	5 tot 95 % (geen condensatie)

Aanwijzingen

- Compatibel met KNX Data Secure.
 - Geschikt voor updates.
 - Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).
-

Levering

- KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
-