

DALI potentiometer Tunable White



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2020 00	-	-	-	4010337023463

Kenmerken

- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
- Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) voor Tunable White conform IEC 62386-209
- Voor het opwekken van de DALI spanning is een DALI voeding nodig of een DALI potentiometer met geïntegreerde voedingseenheid die voldoet aan de DALI specificatie (DIN IEC 60926).
- De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
- Opslaan van grenswaarden voor kleurtemperatuur en een basis- of inschakellichtsterkte.

Technische gegevens

Stroomverbruik:	max. 2 mA
Kleurtemperatuurinstelling:	2000 tot 10000 K
Aansluiting eendradig:	max. 4 mm ²
Inbouwdiepte:	32 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).