


IR-gateway HVAC voor KNX



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2029 00	1	289,00	06	4010337132714

Kenmerken

- KNX gateway voor de integratie van airconditioners in een KNX systeem.
- Configuratie via ETS.
- KNX Data Secure-gecertificeerd.
- Kamertemperatuurmeting: meting van de kamertemperatuur door interne sensoren.
- Ruimtevochtigheidsmeting: meting van ruimtevochtigheid door interne voelers.
- Scènefunctie: opslag van maximaal 10 scènes.
- 2 binaire ingangen, bijv. voor aansluiting van raamcontacten.
- Stroomvoorziening via KNX bus, dus geen extra stroomvoorziening nodig.
- Led-indicator voor programmeerstatus.
- 1 x USB-bus type C.
- Compatibel met alle gangbare split-airconditioners van diverse fabrikanten.
- Bidirectionele IR-interface.
- Updatebare IR-codegegevensbank.

Technische gegevens

KNX bedrijfsspanning:	DC 29 V
Stroomverbruik KNX:	17 mA
Aansluiting KNX:	Aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +60 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	5 tot 95 % (geen condensatie)
Montagewijze:	Wandmontage

Aanwijzingen

- Installatie alleen binnenshuis. Vermijd direct zonlicht, contact met water, hoge luchtvochtigheid en stof.
