

## Lichtsterkteregelaar Mini voor KNX



| Specificatie                                                                      | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 2210 00  | 1  | 150,96             | 06 | 4010337014706 |

### Kenmerken

- De lichtsterkteregelaar wordt direct boven de te verlichten locatie, bijvoorbeeld een werkplek, aan het plafond gemonteerd.
- Analyseert de lichtomstandigheden van het onder hem liggende gebied.
- De lichtsterkteregeling kan door een bewegings- resp. aanwezigheidsmelder of door een drukcontact worden geactiveerd en gedeactiveerd.
- Extreem vlakke inbouw.
- Klemmontage aan verlaagde plafonds.
- Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met optioneel toebehoren.
- Opbouwmontage in opbouw-apparaatdozen (optioneel toebehoren).
- Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buitenshuis of in vochtige ruimten.
- Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen.
- Na verwijderen van de designring is de programmeertoets van het apparaat comfortabel van voren bereikbaar.

### Lichtsterktesensor met grenswaardebewaking

- Tot drie grenswaarden zijn parametrizeerbaar.
- De functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-neveeneenheid en hysteresis zijn configureerbaar.
- Grenswaarde kan worden gewijzigd via communicatieobject of teach-in.
- Gekoppeld aan de verlichtingsinstallatie wordt de verlichting, afhankelijk van het daglicht, gedimd (constant-lichtniveauregeling) of geschakeld (2-puntsregeling).
- Incl. vergrendelfunctie.

### Technische gegevens

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| KNX medium:         | TP256                  |
| Lichtsterktesensor  |                        |
| - Meetbereik:       | 10 tot 2000 lx         |
| - Detectiebereik:   | Ø ca. 5 m              |
| Beschermingsklasse: | III                    |
| Beschermingssoort:  | IP44                   |
| Aansluiting KNX:    | Aansluit- en aftakklem |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Inbouwdiepte:                        | 34 mm             |
| Omgevingstemperatuur:                | -25 °C tot +55 °C |
| Afmetingen                           |                   |
| - Plafonduitsparing:                 | Ø 44 mm           |
| - Afmetingen (met designring klein): | Ø 53,5 H 38,0 mm  |

---

## Levering

- Designring klein bij levering inbegrepen.
  - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
-